



XT-innermikrometer, mätområde: 250-275mm



Beställningsdata

Ordernummer	428500 250-275
GTIN	5051102083205
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts **XT-innermikrometrar** för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall. Härdad och slipad mätspindel. Mättrumma med kolsvart skala, alla avläsningsdelar är mattförokromade. Känslvred för konstant mätkraft. Alla instrument har ett serienummer och levereras med ett provningscertifikat. För bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall.

Användningsdata:

Botten- och genomgångshål, centreringskanter.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Reservdel:

Mäthuvuden nr 428605.

Teknisk beskrivning

standardmättdjup	115 mm
------------------	--------

mätdjup med förlängning	265 mm
mätområde	250 - 275 mm
mått a	0,5 mm
felgräns	0,009 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 300 mm	022500 300
---	------------

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 260 mm	484030 260
Förlängning för innermikrometer Typ 5/150	428510 5/150
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 275 mm	484030 275