



Vertikal spännare med vågrät fot, Typ: 3



Beställningsdata

Ordernummer	376508 3
GTIN	4045197226280
Artikelklass	32S

Beskrivning

Utförande:

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid tillverkning av seriedetaljer eller för montering i specialspännfixturer. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

totallängd	90 mm
Hålavstånd f	31,6 mm
hål Ø d	7,2 mm
hålavstånd e	19 mm
kontaktskruv	M8×45 mm
spännkraft P1	1800 N

spännkraft P2	2500 N
totalhöjd	205 mm
Typ	376508 3
spännhöjd H	32 mm
Produktslag	Vertikalsnabbspännare