



## XT-innermikrometersats, mätområde: 150-200mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428550 150-200
GTIN	5051102040703
Artikelklass	46B

### Beskrivning

#### Utförande:

3-punkts **XT-innermikrometrar** för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall. Härdad och slipad mätspindel. Mättrumma med kolsvart skala, alla avläsningsdelar är mattförokromade. Känslvred för konstant mätkraft. Alla instrument har ett serienummer och levereras med ett provningscertifikat.

#### Användningsdata:

Botten- och genomgångshål, centreringskanter.

#### leveransinnehåll:

Innermikrometrar nr 428500, inställningsringar med UKAS-certifikat.

#### Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

#### Reservdel:

Mäthuvuden nr 428605.

### Teknisk beskrivning

antal inställningsringar	1
inställningsring-Ø	175 mm
mätområde	150 - 200 mm

antal mikrometrar	2
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

KalibreringInnermikrometrar, sats mätområde 150-200 mm	020550 150-200
--	----------------

## Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 160 mm	484030 160
Ersättningsmät huvud XT mätområde 175-200 mm	428605 175-200
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 190 mm	484030 190
XT-innermikrometer mätområde 150-175 mm	428500 150-175
Ersättningsmät huvud XT mätområde 150-175 mm	428605 150-175
Förlängning för innermikrometer Typ 5/150	428510 5/150
XT-innermikrometer mätområde 175-200 mm	428500 175-200
MätbacksatsTredelad mätområde 150-175 mm	428745 150-175
ReturfjädersatsTredelad mätområde 150-175 mm	428746 150-175
MätbacksatsTredelad mätområde 175-200 mm	428745 175-200
ReturfjädersatsTredelad mätområde 175-200 mm	428746 175-200