

**Garant****Hårlijjal rostfri i fodral, Längd: 100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	460095 100
GTIN	4045197444271
Artikelklass	41H

**Beskrivning****Utförande:**

Härdad, slipad och finläppad rak kant. Kilformigt tvärsnitt med avsmalnande spets för kontroll även i hörn, spår, urtag etc. Med isolerat handtag av plast för skydd mot handvärme.

Av **rostfritt** stål. **Båda avfasningarna är bländfritt mattpolerade.**

**OBS!:**

Mätkantens raketstolerans refererar till ett svängområde på  $\pm 15^\circ$  till symmetriplanet.

**Teknisk beskrivning**

mätkantens raketstolerans	0,002 mm
Längd	100 mm
Norm	DIN 874
Material	rostfritt stål
Yta fas	mattpolerad
förpackning	Etui
Kalibrering	F6
Produktslag	Hårlijjal

**Tjänster**

DAkS-kalibreringHårlijjal maximal längd 500 mm	026010 500
--	------------

KalibreringHårlinjal maximal längd 200 mm

026000 200