



XT-innermikrometer, mätområde: 50-65mm



Beställningsdata

Ordernummer	428500 50-65
GTIN	5051102095819
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts **XT-innermikrometrar** för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall. Härdad och slipad mätspindel. Mättrumma med kolsvart skala, alla avläsningsdelar är mattförokromade. Känslvred för konstant mätkraft. Alla instrument har ett serienummer och levereras med ett provningscertifikat. För bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall.

Användningsdata:

Botten- och genomgångshål, centreringskanter.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Reservdel:

Mäthuvuden nr 428605.

Teknisk beskrivning

mät djup med förlängning	230 mm
--------------------------	--------

mått a	0,5 mm
mätområde	50 - 65 mm
standardmät djup	80 mm
felgräns	0,005 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

DAkS-kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 100 mm	022500 100

Tillbehör

Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 55 mm	484030 55
Ersättningsmät huvud XT mätområde 50-65 mm	428605 50-65
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 50 mm	484030 50
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 65 mm	484030 65
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 60 mm	484030 60
Förlängning för innermikrometer Typ 5/150	428510 5/150
Mätbacksats Tredelad mätområde 50-65 mm	428745 50-65
Returfjädersats Tredelad mätområde 50-65 mm	428746 50-65