



## Vertikal spännare med vågrät fot, Typ: 4



### Beställningsdata

Ordernummer	376508 4
GTIN	4020772390310
Artikelklass	32S

### Beskrivning

#### Utförande:

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

#### Användningsdata:

**För snabb fastspänning och öppning vid tillverkning av seriedetaljer** eller för montering i specialspännfixturer. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

### Teknisk beskrivning

kontaktskruv	M10×89 mm
totallängd	143 mm
hålavstånd e	32 mm
spännkraft P2	3470 N
spännkraft P1	2500 N
Hålavstånd f	45 mm

totalhöjd	218 mm
hål Ø d	8,3 mm
Typ	376508 4
spännhöjd H	43 mm
Produktslag	Vertikalsnabbspännare