



XT-innermikrometer, mätområde: 275-300mm



Beställningsdata

Ordernummer	428500 275-300
GTIN	5051102043674
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts **XT-innermikrometrar** för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall. Härdad och slipad mätspindel. Mättrumma med kolsvart skala, alla avläsningsdelar är mattförokromade. Känslvred för konstant mätkraft. Alla instrument har ett serienummer och levereras med ett provningscertifikat. För bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall.

Användningsdata:

Botten- och genomgångshål, centreringskanter.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Reservdel:

Mät huvuden nr 428605.

Teknisk beskrivning

mätområde	275 - 300 mm
-----------	--------------

mätdjup med förlängning	265 mm
standardmätdjup	115 mm
mått a	0,5 mm
felgräns	0,009 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 300 mm	022500 300
---	------------

Tillbehör

Förlängning för innermikrometer Typ 5/150	428510 5/150
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 275 mm	484030 275
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 280 mm	484030 280