

 Mahr**Innermikrometer, mätområde: 50-70mm****Beställningsdata**

Ordernummer	427800 50-70
GTIN	4059192005658
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Lätt, knäckhållfast rörkonstruktion. Helt härdad och slipad mätspindel. **Härdade och sfäriskt läppade mätytor.** Manöverdon och avläsningsdelar mattförokromade. Från mätområde 100 – 125 mm med värmeisolering och låsanordning.

leveransinnehåll:

Mikrometer i hylsa.

Teknisk beskrivning

Mättrummans Ø	12,5 mm
mätområde	50 - 70 mm
spindel-Ø	7 mm
avläsning	0,01 mm
felgräns	5 µm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
Kalibrering	B10
Produktslag	2-punkts innermikrometer

Tjänster

KalibreringInnermikrometer maximaltmätområde 100 mm	022440 100
DAkS-kalibreringInnermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022450 200
