



XT-innermikrometer, mätområde: 65-80mm



Beställningsdata

Ordernummer	428500 65-80
GTIN	5051102085582
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts **XT-innermikrometrar** för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall. Härdad och slipad mätspindel. Mättrumma med kolsvart skala, alla avläsningsdelar är mattförokromade. Känselvred för konstant mätkraft. Alla instrument har ett serienummer och levereras med ett provningscertifikat. För bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall.

Användningsdata:

Botten- och genomgångshål, centreringskanter.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Reservdel:

Mäthuvuden nr 428605.

Teknisk beskrivning

mätområde	65 - 80 mm
-----------	------------

mätdjup med förlängning	230 mm
standardmätdjup	80 mm
mått a	0,5 mm
felgräns	0,005 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 100 mm	022500 100

Tillbehör

Förlängning för innermikrometer Typ 5/150	428510 5/150
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 80 mm	484030 80
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 70 mm	484030 70
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 65 mm	484030 65
Ersättningsmät huvud XT mätområde 65-80 mm	428605 65-80
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 75 mm	484030 75
MätbacksatsTredelad mätområde 65-80 mm	428745 65-80
ReturfjädersatsTredelad mätområde 65-80 mm	428746 65-80