



## Vertikal spännare mod lodrät fot, Typ: 1



### Beställningsdata

Ordernummer	376510 1
GTIN	4020772007805
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

Med vertikal fotplatta för fastsättning på avsatser och för svetsade konstruktioner.

- **Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.**
- **Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.**
- **Förankring för kontaktskruvar.**
- **Fingerskyddad genom att säkerhetsskruvstycket saknar ingreppsmöjlighet.**

#### Användningsdata:

**För snabb fastspänning och öppning vid tillverkning av seriedetaljer** eller för montering i specialspännfixturer. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

### Teknisk beskrivning

spännkraft P2	1100 N
totallängd	61 mm
hål Ø d	4,5 mm

totalhöjd	109 mm
hålavstånd e	16 mm
kontaktskruv	M5×30 mm
spännkraft P1	600 N
Typ	6802J
spännhöjd H	23,5 - 25 mm
Produktslag	Vertikalsnabbspännare