



Vertikal spännare mod lodrät fot, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	376510 2
GTIN	4020772007812
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Med vertikal fotplatta för fastsättning på avsatser och för svetsade konstruktioner.

- **Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.**
- **Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.**
- **Förankring för kontaktskruvar.**
- **Fingerskyddad genom att säkerhetsskruvstycket saknar ingreppsmöjlighet.**

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid tillverkning av seriedetaljer eller för montering i specialspännfixturer. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

hål Ø d	5,5 mm
kontaktskruv	M6×35 mm
totalhöjd	144,5 mm

hålavstånd e	20 mm
totallängd	78 mm
spännkraft P2	1200 N
spännkraft P1	800 N
Typ	6802J
spännhöjd H	28,5 - 32 mm
Produktslag	Vertikalsnabbspännare