



XT-innermikrometer, mätområde: 8-10mm



Beställningsdata

Ordernummer	428500 8-10
GTIN	5051102212438
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts **XT-innermikrometrar** för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall. Härdad och slipad mätspindel. Mättrumma med kolsvart skala, alla avläsningsdelar är mattförokromade. Känslvred för konstant mätkraft. Alla instrument har ett serienummer och levereras med ett provningscertifikat. "Micro" - utförande med förbättrad upplösning på 2 µm.

Användningsdata:

Botten- och genomgångshål, centreringskanter.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Reservdel:

Mäthuvuden nr 428605.

Teknisk beskrivning

standardmättdjup	58 mm
mätområde	8 - 10 mm
mättdjup med förlängning	121 mm

mått a	1,9 mm
felgräns	0,004 mm
avläsning	0,002 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 20 mm	022500 20
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 8 mm	484030 8
Ersättningsmät huvud XT mätområde 8-10 mm	428605 8-10
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 9 mm	484030 9
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 10 mm	484030 10
Förlängning för innermikrometer Typ 1/63	428510 1/63
MätbacksatsTredelad mätområde 8-10 mm	428745 8-10
ReturfjädersatsTredelad mätområde 8-10 mm	428746 8-10