

Prismatiska backar, par Härdat stål, För typ: 125



Beställningsdata

Ordernummer	360540 125
GTIN	4250364401487
Artikelklass	31F

Beskrivning

Användningsdata:

Uppspänning av runda detaljer, vertikalt 16 – 74 mm, horisontalt 12 – 40 mm.

Teknisk beskrivning

passar färgkod	Titan
passar färgkod	Basic
passar färgkod	LC-GARANT
passar färgkod	LC
passar färgkod	TC
passar färgkod	Titan2/TitanSense
passar färgkod	LCV125G
passar färgkod	NC8
backbredd b	125,6 mm
backlängd l	15 mm

För typ	125
backhöjd h	39,8 mm
Produktslag	Skruvstycksbackar