



Vertikal spännare mod lodrät fot, Typ: 4



Beställningsdata

Ordernummer	376510 4
GTIN	4020772007843
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Med vertikal fotplatta för fastsättning på avsatser och för svetsade konstruktioner.

- **Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.**
- **Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.**
- **Förankring för kontaktskruvar.**
- **Fingerskyddad genom att säkerhetsskruvstycket saknar ingreppsmöjlighet.**

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid tillverkning av seriedetaljer eller för montering i specialspännfixturer. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

spännkraft P2	3000 N
totallängd	141 mm
spännkraft P1	1700 N

totalhöjd	244 mm
kontaktskruv	M8×65 mm
hålavstånd e	32 mm
hål Ø d	8,6 mm
Typ	6802J
spännhöjd H	55,5 mm
Produktslag	Vertikalsnabbspännare