



Vertikal spännare med vågrät fot, rostfri, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	376505 2
GTIN	4020772008895
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

- **Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.**
- **Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.**
- **Förankring för kontaktskruvar.**
- **Fingerskyddad genom att säkerhetsskruvstycket saknar ingreppsmöjlighet.**

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid tillverkning av seriedetaljer eller för montering i specialspännfixturer. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

hålavstånd e	20 mm
totalhöjd	140 mm
hål Ø d	5,5 mm

kontaktskruv	M6×35 mm
spännkraft P1	800 N
spännkraft P2	1200 N
totallängd	78 mm
Hålavstånd f	23-31 mm
Typ	6800NIJ
spännhöjd H	23 mm
Produktslag	Vertikalsnabbspännare