



Vertikal spännare mod lodrät fot, Typ: 5



Beställningsdata

Ordernummer	376510 5
GTIN	4020772007850
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Med vertikal fotplatta för fastsättning på avsatser och för svetsade konstruktioner.

- **Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.**
- **Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.**
- **Förankring för kontaktskruvar.**
- **Fingerskyddad genom att säkerhetsskruvstycket saknar ingreppsmöjlighet.**

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid tillverkning av seriedetaljer eller för montering i specialspännfixturer. Lämpliga för fastspänning vid borrar, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

spännkraft P2	5000 N
spännkraft P1	3000 N
hål Ø d	8,5 mm

hålavstånd e	45 mm
totalhöjd	301 mm
kontaktskruv	M12×80 mm
totallängd	195 mm
Typ	6802J
spännhöjd H	66 mm
Produktslag	Vertikalsnabbspännare