



Snabbspännare med vågrät fot, Typ: 0



Beställningsdata

Ordernummer	376625 0
GTIN	4045197229908
Artikelklass	32S

Beskrivning

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

totalhöjd	17 mm
totallängd	77 mm
kontaktskruv	M4×20 mm
hål Ø d	4,3 mm
spännkraft P1	230 N
hålavstånd e	11,2 mm
Hålavstånd f	16 mm
spännkraft P2	380 N
Typ	376625 0

spännhöjd H	8 mm
Produktslag	Snabbspännare