



## Stållinjal, noggrannhet 1, Längd: 1500mm



### Beställningsdata

Ordernummer	460400 1500
GTIN	4045197206701
Artikelklass	42G

### Beskrivning

#### Utförande:

Linjalerna är tillverkade av specialstål, slipade på alla sidor. Med rektangulärt tvärsnitt.

#### Användningsdata:

För kontroll och precisionsarbeten.

#### OBS!:

**Rostfritt utförande** kan levereras från fabrik. Lägg märke till att  **dessa storlekar inte** levereras fritt.

### Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	rätvinkligt tvärsnitt
tvärsnitt bredd $\pm 0,2$ mm	59,3 mm
Längd	1500 mm
tvärsnitt höjd $\pm 0,2$ mm	11,5 mm
provningstornas jämnhetstolerans	0,029 mm
Form	A
Norm	DIN 874
noggrannhet	1
Produktnamnsattribut	noggrannhet 1
Material	Specialstål
Kalibrering	F7

Produktslag

Stållinjal

**Tjänster**

KalibreringStållinjal maximal längd 2000 mm

026080 2000