



Snabbspännare med vågrät fot, Typ: 0



Beställningsdata

Ordernummer	376610 0
GTIN	4020772008048
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.

Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.

Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

totalhöjd	23 mm
Hålavstånd f	16 mm
hålavstånd e	11,5-14,5 mm
spännkraft P1	250 N
kontaktskruv	M4×25 mm
totallängd	79 mm

spännkraft P2	400 N
hål Ø d	4,6 mm
Typ	6830J
spännhöjd H	14,5 mm
Produktslag	Snabbspännare