



Tryck- och dragspännare med vinklad fot, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	376710 1
GTIN	4020772008406
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Med **kraftutväxling enligt knäledsprincipen**. Självlåsningssystemet motverkar öppning.

- **Nitar av rostfritt stål, fettsmorda lagringspunkter.**
- **Med lång skjutstång.**
- **Handtaget kan ställas i valfri vinkel.**
- **Med seghärdad och förzinkad tryckskruv.**
- **Löstagbar vinklad fotplatta, kan fästas på plåtväggar.**
- **Med seghärdad och förzinkad tryckskruv.**
- **Löstagbar vinklad fotplatta, kan fästas på plåtväggar.**

Användningsdata:

för fastspänning i speciella fastspänningsanordningar vid borrar, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc

Specialtillbehör:

Vinklad fot nr 376730.

OBS!:

- **Strl 0 och 3 kan även levereras i rostfritt stål!**

Teknisk beskrivning

spännhöjd h till skruvmitt	15 mm
----------------------------	-------

hål Ø d	4,5 mm
spännkraft P (tryck/dragkraft)	1000 N
vinklad fotbredd K	30 mm
kontaktskruv	M4×20 mm
Hålavstånd f	16 - 19,5 mm
spännlängd	20 mm
gänga framtill på spännaren	M12×1,5 mm
totalhöjd H	60,5 mm
totallängd L	185 mm
Typ	6841J
Produktslag	Tryck- och dragspännare

Tillbehör

Vinklad fot, stabil Typ 2	376730 2
Vinklad fot, stabil Typ 5	376730 5
Vinklad fot, stabil Typ 3	376730 3