



Snabbspännare mod lodrät fot, Typ: 4



Beställningsdata

Ordernummer	376630 4
GTIN	4020772008208
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.

- **Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.**
- **Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.**

Med vertikal fotplatta för fastsättning på avsatser och för svetsade konstruktioner.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

kontaktskruv	M8×65 mm
spännkraft P1	2000 N
hål Ø d	8,5 mm
totalhöjd	97 mm
totallängd	287 mm
spännkraft P2	3000 N
hålavstånd e	41 mm

Typ	6832J
spännhöjd H	59 mm
Produktslag	Snabbspännare