



Snabbspännare med vågrät fot, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	376625 1
GTIN	4045197229915
Artikelklass	32S

Beskrivning

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

Hålavstånd f	19,7 mm
hålavstånd e	13,5 mm
totalhöjd	38 mm
spännkraft P1	460 N
spännkraft P2	700 N
totallängd	105 mm
hål Ø d	5,2 mm
kontaktskruv	M5×30 mm
Typ	376625 1

spännhöjd H	18 mm
Produktslag	Snabbspännare