



## Snabbspännare med vågrät fot, Typ: 1



### Beställningsdata

Ordernummer	376610 1
GTIN	4020772008055
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.

Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.

Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

#### Användningsdata:

**För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning** eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

### Teknisk beskrivning

totalhöjd	30 mm
kontaktskruv	M5×30 mm
Hålavstånd f	19,7 mm
totallängd	120 mm
hål Ø d	5,2 mm
spännkraft P2	1100 N

hålavstånd e	13-14,5 mm
spännkraft P1	800 N
Typ	6830J
spännhöjd H	19 mm
Produktslag	Snabbspännare