

**Stållinjal, noggrannhet 1, Längd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	460400 2000
GTIN	4045197206718
Artikelklass	42G

Beskrivning**Utförande:**

Linjalerna är tillverkade av specialstål, slipade på alla sidor. Form B, 2 handslitsar och lackerad mittsektion.

Användningsdata:

För kontroll och precisionsarbeten.

leveransinnehåll:

Inklusive provningsprotokoll från fabrik.

OBS!:

Rostfritt utförande kan levereras från fabrik. Lagg märke till att **dessa storlekar inte** levereras fritt.

Teknisk beskrivning

tvärsnitt bredd $\pm 0,2$ mm	69,3 mm
Längd	2000 mm
provningssytornas jämnhetstolerans	0,037 mm
tvärsnitt höjd $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
Formbeskrivning	I-format tvärsnitt
Form	B
Norm	DIN 874
noggrannhet	1
Produktnamnsattribut	noggrannhet 1

Material	Specialstål
Kalibrering	F7
Produktslag	Stållinjal

Tjänster

KalibreringStållinjal maximal längd 2000 mm	026080 2000
---	-------------