



Snabbspännare med vinklad fot, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	376640 2
GTIN	4020772008277
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.

- **Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.**
- **Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.**

Med vinklad fotplatta för sidomontering.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

hål Ø d	5,6 mm
Hålavstånd f	25,5 mm
totalhöjd	94 mm
spännkraft P1	1000 N
spännkraft P2	1200 N

hålavstånd e	20 mm
kontaktskruv	M6×35 mm
totallängd	162 mm
Typ	6833J
spännhöjd H	48 mm
Produktslag	Snabbspännare