



Vertikal spännare med vågrät fot, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	376508 1
GTIN	4045197226266
Artikelklass	32S

Beskrivning

Utförande:

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid tillverkning av seriedetaljer eller för montering i specialspännfixturer. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

hålavstånd e	16 mm
totallängd	51,5 mm
spännkraft P1	500 N
spännkraft P2	710 N
hål Ø d	3 mm
totalhöjd	77 mm

Hålavstånd f	24 mm
kontaktskruv	M5×30 mm
Typ	376508 1
spännhöjd H	19 mm
Produktslag	Vertikalsnabbspännare