



Vertikal spännare med vinklad fot för sidomontering, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	376520 2
GTIN	4020772007898
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Med vinklad fotplatta för sidomontering.

- **Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.**
- **Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.**
- **Förankring för kontaktskruvar.**
- **Fingerskyddad genom att säkerhetsskruvstycket saknar ingreppsmöjlighet.**

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid tillverkning av seriedetaljer eller för montering i specialspännfixturer. Lämpliga för fastspänning vid borrar, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

spännkraft P1	1000 N
hål Ø d	6,1 mm
kontaktskruv	M6x35 mm

Hålavstånd f	25,5 mm
totalhöjd	176,5 mm
spännkraft P2	1200 N
hålavstånd e	20 mm
totallängd	77 mm
Typ	6803J
spännhöjd H	35 mm
Produktslag	Vertikalsnabbspännare