



Snabbspännare med vågrät fot, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	376625 2
GTIN	4045197229922
Artikelklass	32S

Beskrivning

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

hålavstånd e	26 mm
kontaktskruv	M6x40 mm
Hålavstånd f	25 mm
spännkraft P1	1200 N
hål Ø d	5,5 mm
totallängd	163 mm
spännkraft P2	1400 N
totalhöjd	54 mm
Typ	376625 2

spännhöjd H	24 mm
Produktslag	Snabbspännare