



Stållinjal, noggrannhet 1, Längd: 3000mm



Beställningsdata

Ordernummer	460400 3000
GTIN	4045197206725
Artikelklass	42G

Beskrivning

Utförande:

Linjalerna är tillverkade av specialstål, slipade på alla sidor. Form B, 2 handslitsar och lackerad mittsektion.

Användningsdata:

För kontroll och precisionsarbeten.

leveransinnehåll:

Inklusive provningsprotokoll från fabrik.

OBS!:

Rostfritt utförande kan levereras från fabrik. Lagg märke till att **dessa storlekar inte** levereras fritt.

Teknisk beskrivning

provningstornas jämnhetstolerans	0,054 mm
tvärsnitt bredd $\pm 0,2$ mm	99,3 mm
Formbeskrivning	I-format tvärsnitt
Längd	3000 mm
tvärsnitt höjd $\pm 0,2$ mm	15,5 mm
Form	B
Norm	DIN 874
noggrannhet	1
Produktnamnsattribut	noggrannhet 1

Material	Specialstål
Kalibrering	F7
Produktslag	Stållinjal

Tjänster

KalibreringStållinjal maximal längd 3000 mm	026080 3000
---	-------------