



Tryck- och dragspännare med vinklad fot, Typ: 3



Beställningsdata

Ordernummer	376710 3
GTIN	4020772008420
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Med **kraftutväxling enligt knäledsprincipen**. Självlåsningssystemet motverkar öppning.

- **Nitar av rostfritt stål, fettsmorda lagringspunkter.**
- **Med lång skjutstång.**
- **Handtaget kan ställas i valfri vinkel.**
- **Med seghärdad och förzinkad tryckskruv.**
- **Löstagbar vinklad fotplatta, kan fästas på plåtväggar.**
- **Med seghärdad och förzinkad tryckskruv.**
- **Löstagbar vinklad fotplatta, kan fästas på plåtväggar.**

Användningsdata:

för fastspänning i speciella fastspänningsanordningar vid borrar, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc

Specialtillbehör:

Vinklad fot nr 376730.

OBS!:

- **Strl 0 och 3 kan även levereras i rostfritt stål!**

Teknisk beskrivning

spännhöjd h till skruvmitt	25 mm
----------------------------	-------

spännkraft P (tryck/dragkraft)	2500 N
spännlängd	32 mm
gänga framtill på spännaren	M 20×1,5 mm
hål Ø d	6,5 mm
kontaktskruv	M8×35 mm
vinklad fotbredd K	60 mm
Hålavstånd f	29,5 - 42,5 mm
totalhöjd H	108 mm
totallängd L	302,5 mm
Typ	6841J
Produktslag	Tryck- och dragspännare

Tillbehör

Vinklad fot, stabil Typ 2	376730 2
Vinklad fot, stabil Typ 5	376730 5
Vinklad fot, stabil Typ 3	376730 3