



## Snabbspännare med vinklad fot, Typ: 3



### Beställningsdata

Ordernummer	376640 3
GTIN	4020772008284
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.

- **Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.**
- **Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.**

Med vinklad fotplatta för sidomontering.

#### Användningsdata:

**För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning** eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

### Teknisk beskrivning

Hålavstånd f	28,5 mm
totallängd	206 mm
spännkraft P1	1800 N
hål Ø d	6,8 mm
kontaktskruv	M8×45 mm

totalhöjd	86,5 mm
hålavstånd e	24 mm
spännkraft P2	2500 N
Typ	6833J
spännhöjd H	40 mm
Produktslag	Snabbspännare