



## Vertikal spännare med vågrät fot, Typ: 2



### Beställningsdata

Ordernummer	376508 2
GTIN	4045197226273
Artikelklass	32S

### Beskrivning

#### Utförande:

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

#### Användningsdata:

**För snabb fastspänning och öppning vid tillverkning av seriedetaljer** eller för montering i specialspännfixturer. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

### Teknisk beskrivning

spännkraft P1	1200 N
kontaktskruv	M6×50 mm
totalhöjd	140 mm
hålavstånd e	12,5 mm
hål Ø d	5,2 mm
spännkraft P2	1500 N

Hålavstånd f	27 mm
totallängd	74,5 mm
Typ	376508 2
spännhöjd H	22,5 mm
Produktslag	Vertikalsnabbspännare