



Vertikal spännare med vinklad fot för sidomontering, Typ: 3



Beställningsdata

Ordernummer	376520 3
GTIN	4020772007904
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Med vinklad fotplatta för sidomontering.

- **Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.**
- **Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.**
- **Förankring för kontaktskruvar.**
- **Fingerskyddad genom att säkerhetsskruvstycket saknar ingreppsmöjlighet.**

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid tillverkning av seriedetaljer eller för montering i specialspännfixturer. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

totalhöjd	223 mm
spännkraft P1	1400 N
totallängd	111 mm

Hålavstånd f	28,5 mm
hålavstånd e	24 mm
hål Ø d	6,5 mm
kontaktskruv	M8×45 mm
spännkraft P2	2500 N
Typ	6803J
spännhöjd H	40 mm
Produktslag	Vertikalsnabbspännare