



Snabbspännare med vågrät fot, Typ: 3



Beställningsdata

Ordernummer	376610 3
GTIN	4020772008086
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.

Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.

Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

spännkraft P1	1800 N
Hålavstånd f	22-31,8 mm
kontaktskruv	M8×45 mm
hålavstånd e	25,7 mm
hål Ø d	6,5 mm
totalhöjd	48,5 mm

spännkraft P2	2500 N
totallängd	206 mm
Typ	6830J
spännhöjd H	32 mm
Produktslag	Snabbspännare