

Garant**Hårlinjal rostfri i fodral, Längd: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	460095 300
GTIN	4045197444318
Artikelklass	41H

Beskrivning**Utförande:**

Härdad, slipad och finläppad rak kant. Kilformigt tvärsnitt med avsmalnande spets för kontroll även i hörn, spår, urtag etc. Med isolerat handtag av plast för skydd mot handvärme.

Av **rostfritt** stål. **Båda avfasningarna är bländfritt mattpolerade.**

OBS!:

Mätkantens raketstolerans refererar till ett svängområde på $\pm 15^\circ$ till symmetriplanet.

Teknisk beskrivning

mätkantens raketstolerans	0,003 mm
Längd	300 mm
Norm	DIN 874
Material	rostfritt stål
Yta fas	mattpolerad
förpackning	Etui
Kalibrering	F6
Produktslag	Hårlinjal

Tjänster

DAkS-kalibreringHårlinjal maximal längd 500 mm	026010 500
KalibreringHårlinjal maximal längd 500 mm	026000 500

