



## Snabbspännare med vågrät fot, Typ: 3



### Beställningsdata

Ordernummer	376625 3
GTIN	4020772390358
Artikelklass	32S

### Beskrivning

#### Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

#### Användningsdata:

**För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning** eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

### Teknisk beskrivning

totalhöjd	68,5 mm
hål Ø d	6,6 mm
totallängd	190 mm
Hålavstånd f	31,6 mm
hålavstånd e	26 mm
spännkraft P2	2300 N
kontaktskruv	M8×50 mm
spännkraft P1	1650 N
Typ	376625 3

spännhöjd H

33 mm

Produktslag

Snabbspännare