

**Stållinjal, Noggrannhet 2, Längd: 500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	460500 500
GTIN	4045197206732
Artikelklass	42G

Beskrivning**Utförande:**

Linjalerna är tillverkade av specialstål, slipade på alla sidor. Med rektangulärt tvärsnitt.

Användningsdata:

För noggranna arbeten i allmänna verkstäder.

OBS!:

Rostfritt utförande kan levereras från fabrik.

Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	rätvinkligt tvärsnitt
Längd	500 mm
tvärsnitt höjd $\pm 0,2$ mm	5,5 mm
Form	A
tvärsnitt bredd $\pm 0,2$ mm	29,3 mm
provningstornas jämnhetstolerans	0,021 mm
Norm	DIN 874
noggrannhet	2
Produktnamnsattribut	Noggrannhet 2
Material	Specialstål
Kalibrering	F7
Produktslag	Stållinjal

Tjänster

DAkKS-kalibreringStållinjal maximal längd 750 mm	026090 750
KalibreringStållinjal maximal längd 500 mm	026080 500