



## Tryck- och dragspännare med flyttbart handtag, Typ: 4



### Beställningsdata

Ordernummer

376760 4

GTIN

4020772092627

Artikelklass

35A

### Beskrivning

#### Utförande:

- Mycket stabil konstruktion, med skjutstång.
- Skjutstång och handspak flyttas tillsammans.
- Grundstomme av aducerjärn.
- Spakdelar och skjutstång av seghärdat stål, förzinkade och passiverade.
- Seghårdad tryckskruv.
- Härdade bultar, underhållsfria sintrade bussningar.
- För höga spännkrafter.
- Grundstomme av aducerjärn, brunerat.

#### Användningsdata:

- För snabb fastspänning/öppning vid serietillverkning.
- Som tryck- och dragspännare.
- För montering i speciella fastspänningsanordningar.
- För fastspänning vid borrar, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

### Teknisk beskrivning

vikt

0,65 kg

hålavstånd l	36,5 mm
hålavstånd k	25 mm
hål Ø d	5,5 mm
spännhöjd h till skruvmitt	12 mm
kontaktskruv	M8×35 mm
Grundhållarlängd f	90 mm
Grundhållarbredd n	47 mm
spännkraft P (tryck/dragkraft)	7000 N
spännlängd	32 mm
hålavstånd g	33,3 mm
totalhöjd H	132 mm
totallängd L	155 mm
Typ	6842PL
Produktslag	Tryck- och dragspännare