



Tryck- och dragspännare med vinklad fot, Typ: 5



Beställningsdata

Ordernummer	376710 5
GTIN	4020772008437
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Med **kraftutväxling enligt knäledsprincipen**. Självlåsningssystemet motverkar öppning.

- **Nitar av rostfritt stål, fettsmorda lagringspunkter.**
- **Med lång skjutstång.**
- **Handtaget kan ställas i valfri vinkel.**
- **Med seghärdad och förzinkad tryckskruv.**
- **Löstagbar vinklad fotplatta, kan fästas på plåtväggar.**
- **Med seghärdad och förzinkad tryckskruv.**
- **Löstagbar vinklad fotplatta, kan fästas på plåtväggar.**

Användningsdata:

för fastspänning i speciella fastspänningsanordningar vid borrar, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc

Specialtillbehör:

Vinklad fot nr 376730.

OBS!:

- **Strl 0 och 3 kan även levereras i rostfritt stål!**

Teknisk beskrivning

spännlängd	40 mm
------------	-------

Hålavstånd f	29 - 46 mm
gänga framtill på spännaren	M24×1,5 mm
hål Ø d	8,5 mm
spännkraft P (tryck/dragkraft)	4500 N
spännhöjd h till skruvmitt	30 mm
vinklad fotbredd K	65 mm
kontaktskruv	M12×50 mm
totalhöjd H	129,5 mm
totallängd L	379,5 mm
Typ	6841J
Produktslag	Tryck- och dragspännare

Tillbehör

Vinklad fot, stabil Typ 2	376730 2
Vinklad fot, stabil Typ 5	376730 5
Vinklad fot, stabil Typ 3	376730 3