



Snabbspännare med vågrät fot, Typ: 4



Beställningsdata

Ordernummer	376625 4
GTIN	4045197229946
Artikelklass	32S

Beskrivning

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

totalhöjd	90 mm
hål Ø d	8,8 mm
Hålavstånd f	43 mm
spännkraft P1	2500 N
spännkraft P2	3500 N
kontaktskruv	M10×90 mm
hålavstånd e	41,2 mm
totallängd	273 mm
Typ	376625 4

spännhöjd H

45 mm

Produktslag

Snabbspännare