



## Snabbspännare med vågrät fot, Typ: 4



### Beställningsdata

Ordernummer	376610 4
GTIN	4020772008093
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.

Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.

Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

#### Användningsdata:

**För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning** eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borrar, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

### Teknisk beskrivning

Hålavstånd f	29-43 mm
spännkraft P2	3000 N
totalhöjd	75 mm
totallängd	287 mm
kontaktskruv	M8×65 mm
spännkraft P1	2000 N

hål Ø d	8,5 mm
hålavstånd e	41 mm
Typ	6830J
spännhöjd H	45 mm
Produktslag	Snabbspännare