

**Stållinjal, Noggrannhet 0, Längd: 1000mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 460300 1000 |
| GTIN | 4045197206640 |
| Artikelklass | 42G |

Beskrivning**Utförande:**

Linjalerna är tillverkade av specialstål, slipade på alla sidor. Med rektangulärt tvärsnitt.

Användningsdata:

För kontrollarbeten med mycket hög precision.

OBS!:

Rostfritt utförande kan levereras från fabrik.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Längd | 1000 mm |
| tvärsnitt höjd $\pm 0,2$ mm | 11,5 mm |
| tvärsnitt bredd $\pm 0,2$ mm | 59,3 mm |
| Formbeskrivning | rätvinkligt tvärsnitt |
| provningstornas jämnhetstolerans | 0,012 mm |
| Form | A |
| Norm | DIN 874 |
| noggrannhet | 0 |
| Produktnamnsattribut | Noggrannhet 0 |
| Material | Specialstål |
| Kalibrering | F7 |
| Produktslag | Stållinjal |

Tjänster

KalibreringStållinjal maximal längd 1000 mm

026080 1000