


HOLEX**Tryck- och dragspännare med bottenplatta, Typ: 0****Beställningsdata**

Ordernummer	376715 0
GTIN	4045197226778
Artikelklass	32S

Beskrivning**Utförande:**

Med **kraftutväxling enligt knäledsprincipen**. Självlåsningmekanism motverkar öppning.

Användningsdata:

för fastspänning i speciella fastspänningsanordningar vid borrar, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc

OBS!:

- **Strl 0 och 3 kan även levereras i rostfritt stål!**

Teknisk beskrivning

hål Ø d	4,4 mm
spännlängd	16 mm
kontaktskruv	M4×20 mm
vinklad fotbredd K	27 mm
Hålavstånd f	15,9 mm
hålavstånd e	15,9 mm

spännkraft P (tryck/dragkraft)	450 N
spännhöjd h till skruvmitt	12,7 mm
totalhöjd H	38 mm
totallängd L	140,5 mm
Typ	376715 0
Produktslag	Tryck- och dragspännare