

**Stållinjal, Noggrannhet 2, Längd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	460500 1000
GTIN	4045197206749
Artikelklass	42G

Beskrivning**Utförande:**

Linjalerna är tillverkade av specialstål, slipade på alla sidor. Med rektangulärt tvärsnitt.

Användningsdata:

För noggranna arbeten i allmänna verkstäder.

OBS!:

Rostfritt utförande kan levereras från fabrik.

Teknisk beskrivning

Längd	1000 mm
tvärsnitt bredd $\pm 0,2$ mm	39,3 mm
provningssytornas jämnhetstolerans	0,033 mm
Formbeskrivning	rätvinkligt tvärsnitt
Form	A
tvärsnitt höjd $\pm 0,2$ mm	7,5 mm
Norm	DIN 874
noggrannhet	2
Produktnamnsattribut	Noggrannhet 2
Material	Specialstål
Kalibrering	F7
Produktslag	Stållinjal

Tjänster

KalibreringStållinjal maximal längd 1000 mm

026080 1000