

Garant**Sats spiralborrar HSS/E nr 114400 med kassett, obelagd, Typ: 1-6****Beställningsdata**

Ordernummer	115280 1-6
GTIN	4045197024787
Artikelklass	11B

Beskrivning**Utförande:**

Samman satt av spiralborr DIN 338.

Profilslipad: Hög rundgångs- och delningsnoggrannhet samt precisspets slipning. Borr för serietillverkning.

Förstärkt kärna, blank.

Med urspetsning form C från storlek 2 mm.

Teknisk beskrivning

Borrområde	1 - 6 mm
intervall mellan borrdiametrar	0,1 mm
Antal borrar	51
Skaft	Cylindriskt skaft
Antal skär Z	2
Beläggning	obelagd

Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 338
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	130 grad
Invändig	nej
med kassett	ja
Färgring	röd
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	8 m/min	P
TOOLOX 33	lämplig	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	5 m/min	S
GG(G)	lämplig	25 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	80 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

Tillbehör

Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 5,5 mm	114400 5,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 5,6 mm	114400 5,6
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 3,7 mm	114400 3,7
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 1,8 mm	114400 1,8
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 4,7 mm	114400 4,7
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 1,2 mm	114400 1,2
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 3,4 mm	114400 3,4
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 3,8 mm	114400 3,8
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 5,9 mm	114400 5,9
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 1 mm	114400 1
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 1,4 mm	114400 1,4
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 4,4 mm	114400 4,4
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 2,3 mm	114400 2,3
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 5,4 mm	114400 5,4
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 5,1 mm	114400 5,1
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 6 mm	114400 6
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 3,2 mm	114400 3,2
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 4,5 mm	114400 4,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 2 mm	114400 2
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 1,7 mm	114400 1,7
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 4,1 mm	114400 4,1
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 2,9 mm	114400 2,9
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 2,6 mm	114400 2,6
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 3,1 mm	114400 3,1
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 3 mm	114400 3
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 2,1 mm	114400 2,1
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 2,7 mm	114400 2,7
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 4 mm	114400 4

Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 2,2 mm	114400 2,2
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 4,9 mm	114400 4,9
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 1,3 mm	114400 1,3
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 1,6 mm	114400 1,6
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 1,1 mm	114400 1,1
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 5,3 mm	114400 5,3
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 3,5 mm	114400 3,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 3,6 mm	114400 3,6
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 1,9 mm	114400 1,9
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 5,2 mm	114400 5,2
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 4,3 mm	114400 4,3
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 3,9 mm	114400 3,9
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 2,8 mm	114400 2,8
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 2,4 mm	114400 2,4
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 5,8 mm	114400 5,8
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 5,7 mm	114400 5,7
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 4,8 mm	114400 4,8
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 1,5 mm	114400 1,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 4,6 mm	114400 4,6
Kassett tom, för spiralborr DIN 338 Typ 1-6	115470 1-6