



Snabbspännare med säkerhetslåsmekanism, Typ: 3



Beställningsdata

Ordernummer	376650 3
GTIN	4020772008819
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

- Nitar av rostfritt stål.
- Sätthärdade lagerbussningar.
- Fettsmorda lagringspunkter.
- Komplet med seghärdad och förzinkad tryckskruv.
- Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.
- Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.
- Förankring för kontaktskruvar.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för användning där vibrationer förekommer och för montering över huvudet, tack vare patenterad säkerhetslåsmekanism, både i stängt och öppet läge.

Teknisk beskrivning

spännkraft P1	1800 N
Hålavstånd f	22-31,8 mm
hålavstånd e	25,7 mm
totalhöjd	48,5 mm
spännkraft P2	2500 N

kontaktskruv	M8×45 mm
totallängd	206 mm
hål Ø d	6,5 mm
Typ	6830SJ
spännhöjd H	32 mm
Produktslag	Snabbspännare