



Hårlinjal brunerad i fodral, Längd: 75mm



Beställningsdata

Ordernummer	460100 75
GTIN	4045197206503
Artikelklass	42G

Beskrivning

Utförande:

Härdad, slipad och finläppad rak kant. Kilformigt tvärsnitt med avsmalnande spets för kontroll även i hörn, spår, urtag etc. Med isolerat handtag av plast för skydd mot handvärme. Av åldrat specialstål, båda avfasningarna är brunerade (bländfria).

OBS!:

Mätkantens raketstolerans refererar till ett svängområde på $\pm 15^\circ$ till symmetriplanet.

Teknisk beskrivning

Längd	75 mm
mätkantens raketstolerans	0,002 mm
Norm	DIN 874
Material	åldrat specialstål
Yta fas	brunerad (bländfri)
förpackning	Etui
Kalibrering	F6
Produktslag	Hårlinjal

Tjänster

KalibreringHårlinjal maximal längd 200 mm	026000 200
DAkS-kalibreringHårlinjal maximal längd 500 mm	026010 500

