



Snabbspännare mod lodrät fot, Typ: 0



Beställningsdata

Ordernummer	376630 0
GTIN	4020772008154
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.

- **Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.**
- **Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.**

Med vertikal fotplatta för fastsättning på avsatser och för svetsade konstruktioner.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

totalhöjd	33 mm
hål Ø d	4,6 mm
kontaktskruv	M4×25 mm
hålavstånd e	11,5-15,5 mm
spännkraft P2	400 N
spännkraft P1	250 N
totallängd	79 mm

Typ	6832J
spännhöjd H	20 mm
Produktslag	Snabbspännare