



## Stållinjal, Noggrannhet 0, Längd: 1500mm



### Beställningsdata

Ordernummer	460300 1500
GTIN	4045197206657
Artikelklass	42G

### Beskrivning

#### Utförande:

Linjalerna är tillverkade av specialstål, slipade på alla sidor. Med rektangulärt tvärsnitt.

#### Användningsdata:

För kontrollarbeten med mycket hög precision.

#### OBS!:

**Rostfritt utförande** kan levereras från fabrik. Lägg märke till att  **dessa storlekar inte** levereras fritt.

### Teknisk beskrivning

tvärsnitt höjd $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
tvärsnitt bredd $\pm 0,2$ mm	69,3 mm
provningstornas jämnhetstolerans	0,017 mm
Formbeskrivning	rätvinkligt tvärsnitt
Längd	1500 mm
Form	A
Norm	DIN 874
noggrannhet	0
Produktnamnsattribut	Noggrannhet 0
Material	Specialstål
Kalibrering	F7

Produktslag

Stållinjal

**Tjänster**

KalibreringStållinjal maximal längd 2000 mm

026080 2000