



## Snabbspännare med vågrät fot, Typ: 5



### Beställningsdata

Ordernummer	376610 5
GTIN	4020772008109
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.

Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.

Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

#### Användningsdata:

**För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning** eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

### Teknisk beskrivning

spännkraft P1	3000 N
totallängd	321 mm
hålavstånd e	41,5 mm
kontaktskruv	M8×65 mm
hål Ø d	8,5 mm
spännkraft P2	5000 N

Hålavstånd f	41,5 mm
totalhöjd	73 mm
Typ	6830J
spännhöjd H	46 mm
Produktslag	Snabbspännare